




Mirka kabelloser Blütenschleifer – die neue akkubetriebene Generation

Mirka erweitert sein Maschinensortiment mit der Einführung des ersten kleinen, bürstenlosen und akkubetriebenen Blütenschleifers. Wie bei allen Mirka Maschinen hat das ergonomische Design hohe Priorität um komfortabel über einen längeren Zeitraum und ohne Ermüdung damit arbeiten zu können. Der Akku der Maschine hat beim industriellen Einsatz eine Laufzeit von bis zu 16 Stunden. Der Lithium-Ionen-Akku ist in nur 45 Minuten geladen.

Durch die Verwendung des kabellosen Blütenschleifers kann der Anwender sich frei um das Objekt bewegen. Es wird kein Pneumatikschlauch benötigt - es besteht kein Risiko von Schäden durch den Schlauch auf der Oberfläche.

Kabellose Schleifer sind im Vergleich zu Druckluftmaschinen energieeffizienter. Die Maschine benötigt keine Ölung, was das Risiko einer Kontamination durch die Druckluftversorgung verhindert.





Mirkas kabellose Blütenschleifer eignen sich für den Einsatz mit Mirka Schleifmitteln, sowohl für Trocken- als auch Nassschliff.

Eigenschaften und Vorteile

- Bis zu 16 Stunden Betriebszeit bei Spot-Repair-Schleifanwendungen
- Kein Schlauch notwendig der den Anwender behindert
- Ergonomischer Griff
- Niedriger Geräuschpegel
- Niedriges Vibrationslevel
- Einfache Befestigung vom Schleifteller mit Hilfe eines Quick-Lock-Systems
- Geringe Ladezeit des Akkus

Technische Eigenschaften

	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Artikel-Nr.	8991150311	8991230311
Netzspannung	10.8 VDC	10.8 VDC
Umdrehungen	4.000 – 8.000 U/min	4.000 – 8.000 U/Min
Hub	5.0 mm ($\frac{3}{16}$ "	3.0 mm ($\frac{1}{8}$ "
Größe des Schleiftellers	Ø 32 mm (1 $\frac{1}{4}$ "	Ø 32 mm (1 $\frac{1}{4}$ "
Schutzgrad	III	III

Akkuladegerät	BCA 108
Eingangsspannung	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Ladezeit	< 40 min (2.0 Ah)
Lagertemperaturbereich	–20 °C...80 °C
Ladetemperatur	–0 °C...40 °C
Abmessung	191 x 102 x 86 mm
Nettogewicht	0.66 kg (1.46 lbs)
Schutzgrad	II / □

Akku	BPA 10820
Art	Wiederaufladbar Li-ion 3I(NCM)R19/65
Batteriespannung	10.8 VDC
Nennkapazität	2.0 Ah 21.6 Wh

Für mehr Informationen besuchen Sie www.mirka.de oder schauen Sie auf unserem YouTube-Kanal vorbei

Mirka Schleifmittel GmbH

